

# Filtr BIOFIL 2 MIESIĄCE w postaci słuchawki natryskowej

Nr 20261

Sterylny

## OPIS

**Filtr BIOFIL 2 MIESIĄCE w postaci słuchawki natryskowej - Nr 20261**

Filtr BIOFIL w postaci słuchawki natryskowej, przeciw legionelli i wszystkim innym bakteriom.

Materiał obudowy: ABS.

Typ membrany: mikrofiltracja kanalikowa.

Materiał membrany: polietylen.

Próg filtracji: 0,1 µm nominalnie i 0,2 µm całkowicie, klasa sterylizująca.

Ilość wody przefiltrowana w ciągu jednego cyklu życia filtra: 6 000 litrów.

Wypływ na wyjściu filtra: 6 l/min przy 1 barze, 11,2 l/min przy 3 barach i 13 l/min przy 5 barach (sam filtr, bez dodatkowych ograniczeń wypływu na armaturze).

Ciśnienie maksymalne: 5 barów.

Maksymalna długość użytkowania: 2 miesiące od instalacji.

Odporność na dezynfekcję termiczną: 70°C przez 30 minut.

Odporność na dezynfekcję chemiczną: 100 ppm aktywnego chloru przez 2 godziny łącznie.

Filtr sterylny. Sterylne opakowanie jednostkowe.

Wyrób medyczny CE klasa I - wyrób sterylny.

Waga: filtr pusty 105 g / filtr wypełniony wodą 186 g.

Indeks jednostkowy. Należy zamawiać wielokrotnościami 10. Produkt pakowany po 10 sztuk.

## OPIS TECHNICZNY

**Filtr BIOFIL 2 MIESIĄCE w postaci słuchawki natryskowej - Nr 20261**

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | Z1/2"                                                                   |
| Technologia | Filtracja na wyjściu armatury                                           |
| Wysokość    | 62 mm                                                                   |
| Wypływ      | 6 l/min przy 1 barze, 11,2 l/min przy 3 barach i 13 l/min przy 5 barach |
| Średnica    | 56 mm                                                                   |
| Czas użycia | 2 miesiące                                                              |

Standardy

ACS

WRAS

KTW  
BWGL

CE



## ZALETY



Przeciw legionelli i innym bakteriom



Niewielkie wymiary



Czas użytkowania: 2 miesiące od instalacji



Szybka instalacja bez narzędzi

